

## ZETA

4681ITP125P63 SH80XL

EAN 4031582400434



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ● ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ● ○

Kopás ● ● ● ● ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Termék neve                       | Zeta                          |
| Ház típusa                        | Forgóvillás görgő irányfékkel |
| Standard                          | EN12532 - Szállítóeszközök    |
| Teherbírás 4 km/h-nál             | 400 kg                        |
| Teherbírás 6 km/h-nál             | 320 kg                        |
| Statikus teherbírás               | 800 kg                        |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -0,3333 °C                    |
| Összsúly                          | 164 mm                        |
| Összsúly                          | 2,858 kg                      |

## KERÉK

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Felépítmény anyaga           | Alumínium                  |
| Futófelület anyaga           | Öntött poliuretán          |
| Csapág                       | Precíziós golyóscsapág     |
| Tengely                      | Csavar anyával             |
| Szálvédők                    | Futófelület védelem nélkül |
| Átmérő                       | 125 mm                     |
| Futófelület szélessége       | 50 mm                      |
| A futófelület keménysége (A) | 80 Shore A                 |

## VÁZ

|              |                                               |
|--------------|-----------------------------------------------|
| Anyag        | Acéllemez, nagyon nehéz                       |
| Villa alakja | Széles, Megerősített                          |
| Forgócsapág  | Kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes |
| Ellensúlyoz  | 55 mm                                         |
| Körbeforgás  | 360 mm                                        |

## SZERELVÉNY

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Szerelvény típusa                 | Téglalap alakú talplemez |
| Talplemez hossza                  | 137 mm                   |
| Talplemez szélessége              | 105 mm                   |
| Lemezfurat hossza (maximális)     | 105 mm                   |
| Lemezfurat szélessége (minimális) | 75 mm                    |
| Lemezfurat szélessége (maximális) | 80 mm                    |
| Tengely furat átmérője            | 11 mm                    |

## MŰSZAKI RAJZOK

