

COMPACTA

1430POI025P60-35X30

EAN 4031582336658

Objednávací číslo 00032081



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Compacta
Typ krytu	Otočné Kolečko
Standardní	EN12528 – Nábytková kola
Nosnost 3 km/h	10 kg
Statický Nosnost	20 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	36 mm
Celková šířka	24 mm
Celková hmotnost	0,03 kg

KOLO

Materiál těla	Polyprpylen
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Ložisko s distanční trubičkou
Šroub	Ozubené
Barva Kolo	Grafitově černá (RAL9011)
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	25 mm
Šířka Běhoun	12 mm
Šířka těla	12 mm
Tvrdost Běhoun (D)	65 Shore D

UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, lehký
Tvar Vidlice	Široký
Otočné ložisko	Jeden Kuličková dráha
Barva	Pasivováno modrou
Offset	9 mm
Radius otočení	21,5 mm
Otočné rušení	43 mm
Průměr otočné kamery	24,5 mm

MONTÁŽ

Typ montáže	Obdélníková destička
Délka dlahy	35 mm
Šířka desky	30 mm
Délka otvoru dlahy (maximální)	23 mm
Šířka otvoru dlahy (maximální)	28 mm
Průměr otvoru dlahy	4,2 mm

COMPACTA

1430POI025P60-35X30

EAN 4031582336658
Objednáací číslo 00032081



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

