

COMPACTA

1430POI025P60-35X30

EAN 4031582336658

Objednávací číslo 00032081



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor ●●●○○

Hlučnost ●●●○○

Opotřebení ●●●●○

Odolné vůči korozi ●●●○○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Compacta
Typ	Otočné Kolečko
Norma	EN12528 – Nábytková kola
Nosnost 3 km/h	10 kg
Statická Nosnost	20 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	36 mm
Stavební výška	24 mm
Celková hmotnost	0,03 kg

KOLO

Materiál středu	Polyprpylen
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Ložisko s distanční trubičkou
Osa kola	Ozubené
Barva Kola	Grafitově černá (RAL9011)
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	25 mm
Šířka Běhoun	12 mm
Šířka středu kola	12 mm
Tvrdost Běhoun (D)	65 Shore D

UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, lehký
Tvar Vidlice	Široký
Otočné ložisko	Jeden Kuličková dráha
Barva vidlice	Pasivováno modrou
Vyosení	9 mm
Poloměr otáčení	21,5 mm
Průměr otáčení	43 mm
Poloměr otáčení	24,5 mm

MONTÁŽ

Typ uchycení	Obdélníková destička
Délka plotny	35 mm
Šířka plotny	30 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	23 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	28 mm
Průměr otvoru plotny	4,2 mm

COMPACTA

1430POI025P60-35X30

EAN 4031582336658
Objednáací číslo 00032081



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

