

FOOTMASTER


FOOT MASTER GATD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495256

Numero d'ordine 00800114



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ○○○○○

Rumore ○○○○○

Attrito ○○○○○

Resistenza alla corrosione ○○○○○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto Footmaster

Tipo Ruota girevole

Portata a 3 km/h 630 kg

Intervallo di temperatura (minimo) -10 °C

Intervallo di temperatura (massimo) 90 °C

Altezza totale 200 mm

Larghezza complessiva 155 mm

Peso complessivo 14,68 kg

RUOTA

Cuscinetto Mozzo non lavorato

Diametro 150 mm

Larghezza battistrada 40 mm

Larghezza corpo 40 mm

SUPPORTO

Disassamento 35 mm

Raggio di piroettamento 123 mm

Ingombro di piroettamento 246 mm

Diametro cuffia superiore 130 mm

FISSAGGIO

Lunghezza della piastra 145 mm

Larghezza della piastra 145 mm

Lunghezza foro piastra (massima) 120 mm

Larghezza foro piastra (massima) 120 mm

Diametro del foro della piastra 11 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GATD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495256

Numero d'ordine 00800114



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

