

ALPHA

3478UEJ200P63

EAN 4031582378030



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ● ●
损耗	● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Alpha
外壳类型	固定脚轮
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	400 kg
静态载重	800 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
温度范围 (最大)	80 ° C
总高	240 mm
总重量	2.355 kg

轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	弹性轮胎, 黑色, 硫化
轴承	滚柱轴承
轴	用螺母拧紧
侧盖	带螺纹防护装置
直径	200 mm
胎面宽度	46 mm
胎面硬度 (A)	64 岸 A

支架

材料	钢板, 重型
支架形状	宽

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	137 mm
上板宽	115 mm
上板孔长度 (最大)	105 mm
上板孔宽度 (最小)	75 mm
上板孔宽度 (最大)	80 mm
上板孔直径	11 mm

ALPHA

3478UEJ200P63

EAN 4031582378030



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

