

ELASTECH

UER100X34-Ø12 HL44,4

EAN 4031582442854



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ●●●○○

Ruído de movimento ●●●●●

Desgaste ●●●○○

Resistência à corrosão ●●●○○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Nome do produto | Elastech |
| Tipo | Roda |
| Padrão | EN12532 - Equipamentos de Transporte |
| Capacidade de carga a 4 km/h | 160 kg |
| Capacidade de carga estática | 320 kg |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 80 °C |
| Peso geral | 0,245 kg |

RODA

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Material do centro da roda | Poliamida |
| | macio |
| Material do piso da roda | Pneu elástico, preto, vulcanizado |
| Rolamento | Rolamento |
| Anti-fios | Sem anti-fios |
| Diâmetro | 100 mm |
| Largura do Piso | 34 mm |
| Diâmetro do furo do eixo | 12 mm |
| Comprimento do cubo | 44,4 mm |
| Dureza do Piso (A) | 64 Shore A |

ELASTECH

UER100X34-Ø12 HL44,4

EAN 4031582442854



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

