

NOVATECH

ETY 100X25-Ø20 HL14

EAN 4031582318852

Rendelési szám 00830222



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

KERÉK

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Felépítmény anyaga | Acél, vas |
| Futófelület anyaga | Ötött poliuretán |
| Csapágy | Precíziós golyóscsapágy (RS/2RS) |
| Kerék színe | Mézsárga (RAL1005) |
| Szálvédők | Futófelület védelemmel |
| Átmérő | 100 mm |
| Futófelület szélessége | 25 mm |
| Tengely furat átmérője | 20 mm |
| Kerékagy hossza | 14 mm |
| Test szélessége | 25 mm |
| A futófelület keménysége (A) | 92 Shore A |
| A futófelület keménysége (D) | 42 Shore D |

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ● ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ● ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Termék neve | Novatech |
| Ház típusa | Kerék |
| Standard | EN12532 - Szállítóeszközök |
| Teherbírás 4 km/h-nál | 210 kg |
| Teherbírás 6 km/h-nál | 170 kg |
| Statikus teherbírás | 420 kg |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -10 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C |
| Összsúly | 0,48 kg |

MŰSZAKI RAJZOK

