

ALPHA STAINLESS

8470BOG080P62 HT W/O-DUSTG

EAN 4031582347241
订单号 00035362



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ○ ○ ○
损耗	● ● ● ● ●
耐腐蚀性	● ● ● ● ●

核心属性

产品名称	Alpha stainless
外壳类型	万向脚轮
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	100 kg
不锈	✓
静态载重	200 kg
温度范围 (最低)	-40 ° C
最高温度范围	250 ° C
总高	108 mm
总宽度	75 mm
总重量	0.72 kg

轮子

轮体材料	塑料热固性, 耐热
胎面材料	与轮子体相同
轴承	干轴承衬套
轴	用螺母拧紧
轮子颜色	黑色
直径	80 mm
胎面宽度	35 mm
轮体宽度	35 mm
胎面硬度 (D)	90 海岸 D

支架

材料	不锈钢, 重型
支架形状	宽
旋转轴承	两个钢珠滚道
颜色	不锈钢
偏移量	44.5 mm
旋转半径	84.5 mm
转向干涉	169 mm
圆顶直径	75 mm

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	105 mm
上板宽	85 mm
上板孔长度 (最小)	77 mm
上板孔长度 (最大)	60 mm
上板孔宽度 (最小)	77 mm
上板孔宽度 (最大)	80 mm
上板孔直径	9 mm

ALPHA STAINLESS

8470BOG080P62 HT W/O-DUSTG

EAN 4031582347241
订单号 00035362



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

