

INTEGRAL

2040UAP125R05-28 9002

EAN 4031582300109



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Ruļļa veiktspēja	● ● ● ○ ○
Kustības trokšnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Integral
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Standarta	EN12531 - Slimnīcas gultu atbalsta riteņi
Kravnesība pie 3 km/h	150 kg
Kravnesība pie 4 km/h	150 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā kravnesība	450 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-25 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	80 °C
Kopējais augstums	158 mm
Kopējais platums	62 mm
Kopējais svars	1 kg
Sertifikācija	Pārbaudīts un uzraudzīts ar TÜV Sūd

KRONŠTEINIS

Mājojļa materiāls	Tērauda loksne, vidēja
Dakšas forma	Slēgts
Grozāmais gultnis	Precīzijas lodīšu gultnis
Krāsa	Pelēki balts (RAL9002)
Ofsets	35 mm
Pagriezienu rādiuss	97,5 mm
Grozāms savienojums	195 mm
Kupola diametrs	62 mm

RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds
Protektora materiāls	Poliuretāns, injicēts
Gūtnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Protektors krāsa	Pelēks šiferis (RAL7015)
Ritenis krāsa	Pelēks šiferis (RAL7015)
Izplešanās armatūra	Integrēts vītņu aizsargs
Diametrs	125 mm
Protektora platums	32 mm
Korpusa platums	32 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A
Protektora cietība (D)	42 Krasts D

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Ciets stienis, apaļš
Skrūves diametrs	28 mm
Skrūves garums	45 mm
Skrūve vītnes pozīcija	19 mm
Skrūvju montāžas caurumu daudzums	2

«IF
Design»
balva«Red
Dot»
dizaina
balva

INTEGRAL

2040UAP125R05-28 9002

EAN 4031582300109

Pasūtījuma numurs 00003143
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

