

DURATECH HEAT

IOG 100X35-Ø8,4 CLIP

EAN 4031582347234

Номер заказа 00034267



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●○○○

Исчезновение ●●●●●

Устойчивость к коррозии ●●●●●

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Duratech heat
Стандартный	EN12532 - Транспортное оборудование
Грузоподъемность при 4 км/ч	125 kg
Грузоподъемность статическая	250 kg
Диапазон температур (минимальный)	-40 °C
Диапазон температур (максимальный)	280 °C
Общий вес	0,341 kg

КОЛЕСО

Материал корпуса	Алюминий
Материал протектора	Идентично корпусу Колесо
Подшипник	Втулка сухого подшипника
Цвет Колесо	Металлический
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	100 mm
Ширина Протектор	35 mm
Диаметр отверстия Ось	8,4 mm
Длина хаба	45 mm
Ширина тела	35 mm
Твердость Протектор (D)	95 Береговая дорога D

КРОНШТЕЙН

Нержавеющая сталь ✓

DURATECH HEAT

IOG 100X35-Ø8,4 CLIP

EAN 4031582347234

Номер заказа 00034267



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

