

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDN- 40-F-NYN

EAN 4031582413120



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	○ ○ ○ ○ ○
Ruido de movimiento	○ ○ ○ ○ ○
Desgaste	○ ○ ○ ○ ○
Resistencia a la corrosión	○ ○ ○ ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Footmaster
Tipo	Rueda giratoria Rueda
Capacidad de carga a 3 km/h	50 kg
Conductivo eléctrico	No
Inoxidable	No
Capacidad de carga estática	50 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-10 °C
Rango de temperatura (máximo)	90 °C
Altura total	71 mm
Ancho total	57 mm
Peso total	0.32 kg

SOPORTE

Color	Blanco
Desplazamiento	30 mm
Radio de giro	51 mm
Interferencia de giro	102 mm
Diámetro del domo	57 mm

ARO

Cojinete	Rodamiento de rodillos, amortiguado
Color Aro	Negro
Diámetro	42 mm
Ancho de Banda de rodadura	19 mm
Anchura del cuerpo	19 mm

AJUSTE

Longitud de la placa	55 mm
Anchura de la placa	55 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)	42 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)	42 mm
Diámetro del orificio de la placa	6.5 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDN- 40-F-NYN

EAN 4031582413120

Número de pedido 00062074

Planos del producto



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

