

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAAD-100-ASF-HUD

EAN 4031582495164



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau	○ ○ ○ ○ ○
Bruit de mouvement	○ ○ ○ ○ ○
Attrition	○ ○ ○ ○ ○
Résistance à la corrosion	○ ○ ○ ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Footmaster
Type	Roulette pivotante
Capacité de charge à 3 km/h	310 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	90 °C
Hauteur	160 mm
Largeur totale	118 mm
Poids global	6.94 kg

CHAPE

Déport	30 mm
Rayon d'encombrement	84 mm
Diamètre d'encombrement	168 mm
Diamètre du dôme	104 mm

ROUE

Roulement	Moyeu non usiné
Diamètre	100 mm
Largeur du Bandage	30 mm
Largeur du corps	30 mm

RACCORD

Longueur de plaque	112 mm
Largeur de plaque	112 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)	92 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)	92 mm
Diamètre du trou de la plaque	9 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAAD-100-ASF-HUD

EAN 4031582495164

Numéro de commande 00800109
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

