

# FORMA

694GUF150R26-28 S45 4XM8 GREY

EAN 4031582476286



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●●○

Шум руху ●●●●○

Атриація ●●●●○

Стійкість до корозії ●●●○

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Forma
Тип	Поворотний Колісна опора із центральним блокуванням (Блокування на пряму, вільний, замок Колесо)
Обвантажопідйомність 3 км/год	135 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-18 °C
Діапазон температур (максимальний)	120 °C
Загальна висота	177 mm

## КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліамід
	м'який
Матеріал протектору	Еластична шина, без маркування, вулканізована
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Захист різьби	3 різьбовим поручителем
Діаметр	150 mm
Протектор	18 mm
Твердість Протектор (A)	60 Прибережна A

## КРОНШТЕЙН

Матеріал	Цинк-д'є-лиття / Алюміній
Вила Форма	Кронштейн подвійного Колесо
Поворотний вузол	Прецизійний кульковий підшипник
Офсет (Зсув)	57 mm
Радіус повороту	137 mm

## ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Стрижень з Кулачковий отвір для смуг профілю
Діаметр Болт	28 mm
Довжина Болт	97 mm

# FORMA

694GUF150R26-28 S45 4XM8 GREY

EAN 4031582476286



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

