

AGILA

2470PIP125R05-32

EAN 4031582361353



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Agila
Typ krytu	Otočné Kolečko
Standardní	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	100 kg
Statický Nosnost	200 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	163 mm
Celková hmotnost	1,031 kg

KOLO

Materiál těla	Polyprpylen
Materiál běhounu	Tvrdá guma, neoznačující
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdem
Průměr	125 mm
Šířka Běhoun	32 mm
Tvrdost Běhoun (A)	75 Obuv A

UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, střední
Tvar Vidlice	Široký
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Offset	41 mm
Radius otočení	103,5 mm
Otočné rušení	207 mm

MONTÁŽ

Typ montáže	Pevný Přírubový čep kulatý
Průměr Matice	32 mm
Délka Matice	45 mm

AGILA

2470PIP125R05-32

EAN 4031582361353



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

