



ROUE


Diamètre	100 mm
Largeur du bandage	50 mm
Diamètre de l'alésage	25 mm
Longueur de moyeu	60 mm
Largeur du corps de roue	50 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Novatech
Capacité de charge à 4 km/h	540 kg
Capacité de charge à 6 km/h	430 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	1080 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	0.59 kg




NOVATECH

ITP 100x50-025

EAN 4031582319866

Numéro de commande 00830808



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.