

NOVATECH

ETP 082X28-Ø12 HL26

EAN 4031582318654

Número de pedido 00830658



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo ●●●●○

Ruido de movimiento ●●●○○

Desgaste ●●●●○

Resistencia a la corrosión ●●●○○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto Novatech

Tipo Aro

Estándar EN12532 - Material de transporte

Capacidad de carga a 4 km/h 350 kg

Capacidad de carga estática 700 kg

Rango de temperatura (mínimo) -10 °C

Rango de temperatura (máximo) 60 °C

Peso total 0,477 kg

ARO

Material del cuerpo Acero, hierro

Material de la banda de rodadura Poliuretano, Fundido

Cojinete Rodamiento de bolas de precisión

Color Aro Amarillo miel (RAL1005)

Protectores de hilo Con protector de roscas

Diámetro 82 mm

Ancho de Banda de rodadura 28 mm

Diámetro del agujero del Eje 12 mm

Longitud del cubo 26 mm

Anchura del cuerpo 28 mm

Dureza de la Banda de rodadura (A) 92 Shore A

Dureza de la Banda de rodadura (D) 42 Shore D

Tipo de cojinete 6201

NOVATECH

ETP 082X28-Ø12 HL26

EAN 4031582318654

Número de pedido 00830658



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

