

LUMINA

6A20YGI050L51-8

EAN 4031582311334

Pasūtījuma numurs 00078776



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veikspēja	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ○ ○
Koroziijas izturīgums	● ● ● ○ ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Lumina
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Standarta	EN12528 - Mebeļu atbalsta riteni
Kravnesība pie 3 km/h	40 kg
Elektrovadītspējīga	✓
Statiskā kravnesība	80 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	40 °C
Kopējais augstums	54 mm
Kopējais platums	55 mm
Kopējais svars	0,141 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Polipropilēns, elektrovadītspējīgs
Protektora materiāls	Termoplastiskas gumija, elektrovadoša
Gultnis	Cuscinetto piano con distanziale
Ass	Kniedēts
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	50 mm
Protektora platums	10 mm
Protektora cietība (A)	87 Krasts A

KRONŠTEINIS

Materiāls	Cinka liešana / Alumīnijs
Dakšas forma	Dubultā riteņa kronšteins, slēgts
Grozāmais gultnis	Grozāms stienis
Pagrieziena rādiuss	51 mm
Grozāms savienojums	102 mm

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Aklā atvere B10 uzstādīšanai
Skrūves atveres diametrs	8 mm

LUMINA

6A20YGI050L51-8

EAN 4031582311334
Pasūtījuma numurs 00078776



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

