ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

# AGILA CARE

## 2476XSP150R26-28S45 D

EAN 4031582358094



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

### ЕФЕКТИВНІСТЬ

| | |
|---|---|
| Продуктивність рулону | ●●●○○ |
| Шум руху | ●●●○○ |
| Атритація | ●●●○○ |
| Стійкість до корозії | ●●●○○ |

### ОСНОВНІ АТРИБУТИ

| | |
|---|---|
| Назва продукту | Agila care |
| Тип | Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо |
| Стандартний | EN12530 — Катори пристроїв |
| ОбВантажопідйомність 3 км/год | 100 kg |
| Електропровідність | Так |
| Нержавіюча сталь | Ні |
| Статичний Вантажопідйомність | 200 kg |
| Діапазон температур (мінімальний) | -20 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C |
| Загальна висота | 188 mm |
| Загальна ширина | 60 mm |
| Загальна вага | 1,1 kg |

### КРОНШТЕЙН

| | |
|---|---|
| Матеріал корпусу | Сталевий лист, середній |
| Вила Форма | Широка |
| Поворотний вузол | Дві м'ячі перегони |
| Колір | Пасивований блакитним |
| Офсет (Зсув) | 45 mm |
| Радіус повороту | 120 mm |
| Поворотне з’єднання | 240 mm |
| Діаметр ковпачка | 60 mm |

### КОЛЕСО

| | |
|---|---|
| Матеріал тіла | Поліамід , електричний струмопровід |
| Матеріал протектору | Поліуретан, Інжекційний електричний |
| Носіння | Прецизійний кульковий підшипник |
| Колір Колесо | Срібно-сірий (RAL7001) |
| Захист різьби | 3 різьбовим поручителем |
| Діаметр | 150 mm |
| Протектор | 32 mm |
| Ширина тіла | 32 mm |
| Твердість Протектор (A) | 87 Прибережна A |

### ВСТАНОВЛЕННЯ

| | |
|---|---|
| Тип налаштування | Стрижень з Кулачковий отвір для смуг профілю |
| Діаметр Болт | 28 mm |
| Довжина Болт | 96 mm |
| Положення різьби Болт | 19 mm |
| Кількість монтажних отворів Болт | 2 |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# AGILA CARE

2476XSP150R26-28S45 D

EAN 4031582358094

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

**Креслення продукту**



© Copyright 2026 TENTE International GmbH