

# AGILA

2470PJP075B10-11X31

EAN 4031582403794

Номер заказа 00031827



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●●●

Исчезновение ●●●○○

Устойчивость к коррозии ●●●○○

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Agila
Тип	Поворотное Колесная опора
Стандартный	EN12530 — ролики устройств
Грузоподъемность при 3 км/ч	75 kg
Грузоподъемность статическая	150 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общая высота	103 mm
Общая ширина	43 mm
Общий вес	0,28 kg

## КОЛЕСО

Материал корпуса	Полипропилен
Материал протектора	Термопластичная резина
Подшипник	Прецизионный шариковый подшипник
Цвет Колесо	Серебристо-серый (RAL7001)
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	75 mm
Ширина Протектор	25 mm
Ширина тела	25 mm
Твердость Протектор (A)	87 Береговая A

## КРОНШТЕЙН

Материал	Стальной лист, средний
Форма Вилы	Широкая
Поворотный узел	Две гонки с мячом
Цвет	Пассивированный голубым
Офсет (Смещение)	24 mm
Радиус поворота	61,5 mm
Поворотное соединение	123 mm
Диаметр купола	43 mm

## ФИТИНГ

Тип фитинга	Стержень с кольцом для захвата, с воротником
Диаметр Стержень	11 mm
Длина Стержень	31 mm

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

# AGILA

2470PJP075B10-11X31

EAN 4031582403794  
Номер заказа 00031827



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

---

