

ALPHA

3478DIJ200P63

EAN 4031582306255



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ○ ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ● ○ ○
Atriție	● ● ● ● ○ ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ● ○ ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Alpha
Tip	Rola fixă
Standard	EN12532 - Echipament de transport
Capacitate de încărcare la 4 km/h	205 kg
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Nu
Capacitate de încărcare statică	410 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Înălțime totală	240 mm
Greutate totală	2,97 kg

FURCA

Materialul de construcție	Tablă de oțel, grea
FormăFurcă	Larg
Culoare	Pasivat în albastru

ROATĂ

Material pentru corp	Tablă de oțel
Material al benzii de rulare	Cauciuc solid, fără marcaj
Lagăr	Rulment cu role
Axă	Înșurubat cu piuliță
Protecție pentru filet	Cu protecție pentru filet
Diametru	200 mm
Benză de rulare	50 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	80 Pe malul A

RACORD

Tip ajustare	Placă dreptunghiulară
Lungime placă	137 mm
Lățimea plăcii	115 mm
Lungime orificiu placă (maximă)	105 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)	75 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)	80 mm
Diametru orificiu placă	11 mm

ALPHA

3478DIJ200P63

EAN 4031582306255

Numărul de comandă 00030041

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

