DURATECH

TOP 250x50-Ø20 HL60

EAN 4031582366266

Numéro de commande 00832580



ROUE

Diamètre	250 mm
Largeur du bandage	50 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Longueur de moyeu	60 mm
Largeur du corps de roue	50 mm
Type de roulement	6205

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●●●
Bruit de mouvement	●●○○○
Usure	●●●●●
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Duratech
Capacité de charge à 4 km/h	1320 kg
Capacité de charge à 6 km/h	1100 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	2200 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids	1.88 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH

TOP 250x50-Ø20 HL60

EAN 4031582366266

Numéro de commande 00832580

Dessins du produit



DURATECH

TOP 250x50-Ø20 HL60

EAN 4031582366266

Numéro de commande 00832580

