

NOVATECH

ETP 085X90-Ø20 HL90

EAN 4031582383843

Numărul de comandă 00828567



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ●●●●○

Zgomot de mișcare ●●●○○

Atriție ●●●●○

Rezistență la coroziune ●●●○○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Nume produs | Novatech |
| Tip | Roată |
| Standard | EN12532 - Echipament de transport |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 800 kg |
| Capacitate de încărcare la 6 km/h | 640 kg |
| Capacitate de încărcare statică | 1600 kg |
| Interval de temperatură (minim) | -10 °C |
| Interval de temperatură (maxim) | 60 °C |
| Greutate totală | 1,36 kg |

ROATĂ

| | |
|---|-----------------------------|
| Material pentru corp | Oțel, fier |
| Material al benzii de rulare | Poliuretan, Turnată |
| Lagăr | Rulment cu bile de precizie |
| Roată | Galben miere (RAL1005) |
| Protecție pentru filet | Cu protecție pentru filet |
| Diametru | 85 mm |
| Benză de rulare | 90 mm |
| Diametrul găurii Axă | 20 mm |
| Lungime butuc | 90 mm |
| Lățimea corpului | 90 mm |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 92 Pe malul A |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 42 malul D |
| Tip rulment | 6204 |

NOVATECH

ETP 085X90-Ø20 HL90

EAN 4031582383843

Numărul de comandă 00828567



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

