



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	● ● ● ● ●
Mozgás zajkibocsátása	● ● ● ○ ○
Kopás	● ● ● ● ○
Korrozióálló képesség	● ● ● ● ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Linea
Ház típusa	Forgóvillás görgő kombinált fékkel
Standard	EN12530 - Intézményi görgők
Teherbírás 3 km/h-nál	110 kg
Elektromosan vezető	Igen
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	220 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	0,91 kg
Teljes szélesség	82 mm
Tanúsítvány	TÜV Süd által tesztelt és ellenőrzött

VÁZ

A ház anyaga	Poliamid
Villa alakja	Ikerkeres villa
Forgócsapágó	Precíziós golyóscsapágó
Szín	Szürkésfehér (RAL9002)
Ellensúlyoz	40 mm
Körbeforgás	258 mm
Kupola átmérője	52 mm

KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid, elektromosan vezető
Futófelület anyaga	Fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető
Csapágó	Precíziós golyóscsapágó
Futófelület színe	Palaszürke (RAL7015)
Kerék színe	Palaszürke (RAL7015)
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	125 mm
Futófelület szélessége	20 mm
Tengely furat átmérője	0 mm
Kerékagy hossza	0 mm
Test szélessége	20 mm
A futófelület keménysége (A)	92 Shore A
A futófelület keménysége (D)	42 Shore D

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Téglalap alakú talplemez
Talplemez hossza	95 mm
Talplemez szélessége	70 mm
Lemezfurat hossza (minimális)	44,5 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	52 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)	72 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	76 mm
Tengely furat átmérője	8,5 mm

