

NOVATECH

ITP 125x50-Ø25 HL60 cv

EAN 4031582330489



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现


滚动性能	● ● ● ● ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Novatech
外壳类型	轮子
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	500 kg
6 公里/小时的载重	400 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	1000 kg
温度范围（最低）	-10 °C
最高温度范围	60 °C
总重量	0.76 kg

轮子

Tread profile	凸形
轮体材料	铝
胎面材料	聚氨酯，铸造的
轴承	精密滚珠轴承
轮子颜色	蜂蜜黄（RAL1005）
侧盖	无螺纹护罩
直径	125 mm
胎面宽度	50 mm
轴孔直径	25 mm
中心长度	60 mm
轮体宽度	50 mm
胎面硬度（A）	92 岸 A
胎面硬度（D）	42 岸 D




NOVATECH

ITP 125x50-025 H160 cv

EAN 4031582330489

订单号 00839128



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.