

## ELASTECH

UFP100x34-Ø8

EAN 4031582338690



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Desempenho do rolamento | ● ● ● ○ ○ |
| Ruído de movimento      | ● ● ● ● ● |
| Desgaste                | ● ● ● ○ ○ |
| Resistência à corrosão  | ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Nome do produto                   | Elastech                             |
| Tipo                              | Roda                                 |
| Padrão                            | EN12532 - Equipamentos de Transporte |
| Capacidade de carga a 4 km/h      | 160 kg                               |
| Elétrico condutivo                | Não                                  |
| Aço inoxidável                    | Não                                  |
| Capacidade de carga estática      | 320 kg                               |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C                               |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 80 °C                                |
| Peso geral                        | 0,29 kg                              |

## RODA

|                            |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|
| Tread hardness             | macio                                  |
| Material do centro da roda | Poliamida                              |
| Material do piso da roda   | Pneu elástico, sem marcas, vulcanizado |
| Rolamento                  | Rolamento de esferas de precisão       |
| Anti-fios                  | Com anti-fios                          |
| Diâmetro                   | 100 mm                                 |
| Largura do Piso            | 34 mm                                  |
| Diâmetro do furo do eixo   | 8,3 mm                                 |
| Comprimento do cubo        | 45 mm                                  |
| Dureza do Piso (A)         | 63 Shore A                             |

# ELASTECH

UFP100x34-Ø8

EAN 4031582338690

Número de encomenda 00031810

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

