

## ALPHA STAINLESS

8470XSC100P30-13

EAN 4031582381603

Objednávací číslo 00062784



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Valivý odpor



Hlučnost



Opotřebení



Odolné vůči korozi



## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Alpha stainless
Typ	Otočné Kolečko
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	200 kg
Elektrické vodivé	✓
Nerezové	✓
Statická Nosnost	400 kg
Rozsah teploty (minimální)	-25 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková výška	128 mm
Stavební výška	75 mm
Celková hmotnost	0,725 kg

## KOLO

Materiál středu	Polyamid, elektricky vodivý
Materiál běhounu	Polyuretan, Vstříknuty, elektricky vodivý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko, Nerezové
Osa kola	Šroub s maticí
Barva Kola	Stříbrně šedá (podobný RAL7001)
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrém
Průměr	100 mm
Šířka Běhoun	36 mm
Šířka středu kola	36 mm
Tvrdość Běhoun (A)	92 Obuv A
Tvrdość Běhoun (D)	42 Shore D

## UCHYCENÍ

Materiál	Nerezové ocel, těžká
Tvar Vidlice	Široký
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Barva vidlice	Nerezové ocel
Vyosení	41 mm
Poloměr otáčení	91 mm
Průměr otáčení	182 mm
Poloměr otáčení	75 mm

## MONTÁŽ

Typ uchycení	Díra na šroub
Průměr otvoru uchycení	13 mm

# ALPHA STAINLESS

8470XSC100P30-13

EAN 4031582381603  
Objednací číslo 00062784



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

