

DURATECH

UOC 125x40-Ø8,3 HL45 T/G-9011



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds
Protektora materiāls	Identisks ar riteņa korpusu
Gūltnis	Cuscinetto a sfera di precisione, Inossidabile
Ritenis krāsa	Dabiski balts
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	125 mm
Protektora platums	40 mm
Ass atveres diametrs	8,3 mm
Rumbas garums	45 mm
Korpusa platums	40 mm
Protektora cietība (D)	75 Krasts D

VEIKTSPĒJA

Ruļļa veiktspēja	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ●

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Duratech
CO2 emisija (3. darbības joma)	3.12
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Kravnesība pie 4 km/h	300 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Jā
Statiskā kravnesība	600 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-25 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	80 °C
Kopējais svars	0,35 kg

DURATECH

UOC 125x40-Ø8,3 HL45 T/G-9011



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Produkta rasējumi

