

## OMIKRON TWIN


9958FTP160P65

EAN 4031582316957

Номер заказа 00827824



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ● ● ● ○ ○

Шум движения ● ● ● ○ ○

Исчезновение ● ● ● ● ○

Устойчивость к коррозии ● ● ● ● ○

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                       |                                                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Название продукта                     | Omikron twin                                                |
| Тип корпуса                           | Фиксированное Колесная опора                                |
| Стандартный                           | аналогичное EN12532 -<br>Транспортировочное<br>оборудование |
| Грузоподъемность при 4 км/ч           | 2000 kg                                                     |
| Грузоподъемность при 6 км/ч           | 1500 kg                                                     |
| Грузоподъемность статическая          | 3000 kg                                                     |
| Диапазон температур<br>(минимальный)  | -10 °C                                                      |
| Диапазон температур<br>(максимальный) | 60 °C                                                       |
| Общая высота                          | 235 mm                                                      |
| Общая ширина                          | 189 mm                                                      |
| Общий вес                             | 12,481 kg                                                   |

## КОЛЕСО

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Материал корпуса        | Литье                               |
| Материал протектора     | Полиуретан, Литой                   |
| Подшипник               | Прецизионный шариковый<br>подшипник |
| Ось                     | Винт с гайкой                       |
| Цвет Колесо             | Медово-желтый (RAL1005)             |
| Защита от проводов      | С защитой резьбы                    |
| Диаметр                 | 160 mm                              |
| Ширина Протектор        | 50 mm                               |
| Ширина тела             | 50 mm                               |
| Твердость Протектор (A) | 92 Береговая A                      |
| Твердость Протектор (D) | 42 Береговая D                      |

## КРОНШТЕЙН

|                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| Материал       | Чугун или кованный чугун,<br>тяжелый |
| Форма Вилы     | Кронштейн сдвоенного Колесо          |
| Цвет           | Прозрачное Покрытие                  |
| Диаметр купола | 160 mm                               |

## ФИТИНГ

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Тип фитинга                                 | Прямоугольная пластина |
| Длина пластины                              | 200 mm                 |
| Ширина пластины                             | 160 mm                 |
| Длина отверстия пластины<br>(максимальная)  | 120 mm                 |
| Ширина отверстия пластины<br>(максимальная) | 160 mm                 |
| Диаметр отверстия пластины                  | 15 mm                  |

# OMIKRON TWIN

9958FTP160P65

EAN 4031582316957  
Номер заказа 00827824



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

