

## OMIKRON

9250STP400P66

EAN 4031582314069  
Broj porudžbine 00830230

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Performanse kotrljanja | ● ● ● ○ ○ |
| Buka u pokretu         | ● ● ● ○ ○ |
| Ishrana                | ● ● ● ● ○ |
| otpornost na rdju      | ● ● ● ○ ○ |

## OSNOVNI ATRIBUTI

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Naziv proizvoda                | Omikron                           |
| Tip kućišta                    | Okretanje Tocak                   |
| Standard                       | EN12533 - Tockovi za teske terete |
| Nosivost na 4 km/h             | 3840 kg                           |
| Nosivost na 6 km/h             | 3200 kg                           |
| Statički Nosivost              | 7680 kg                           |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -20 °C                            |
| Opseg temperature (maksimalni) | 60 °C                             |
| Sveukupna visina               | 470 mm                            |
| Ukupna težina                  | 54,818 kg                         |

## TOCAK

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Materijal za telo          | Čelik od limova, težak   |
| materijal omotaca          | Poliuretana, liveno      |
| Nošenje                    | precizini kuglicni lezaj |
| stitnici omotaca           | Sa threadguard           |
| Prečnik                    | 400 mm                   |
| Širina omotac              | 100 mm                   |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 92 Šor A                 |

## KUCISTE

|                 |                                           |
|-----------------|-------------------------------------------|
| Materijal       | Gvožđe ili gvožđe kovano, teško           |
| oblik viljusa   | Pravo                                     |
| okretni lezaj   | kotrljajući lezaj sa kuglom dubokog rasta |
| offset          | 115 mm                                    |
| okretni radijus | 315 mm                                    |
| Otpor okretanju | 630 mm                                    |

## PRILAGOĐAVANJE

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Tip uklapanja                    | Pravougaona ploča |
| Dužina ploče                     | 250 mm            |
| Širina ploče                     | 200 mm            |
| Dužina otvora ploče (maksimalna) | 210 mm            |
| Širina otvora ploče (maksimalna) | 160 mm            |
| Prečnik otvora ploče             | 17 mm             |

## TEHNIČKI CRTEŽI

