

ALPHA

3470UAR125P63 CL60 OH161

EAN 4031582304282



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Alpha
Type	Zwenkwiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	300 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	600 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-25 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totale hoogte	161 mm
Totale breedte	96 mm
Totaal gewicht	1,81 kg

VORK

Materiaal van de behuizing	Staalplaat, zwaar
Vork Vorm	Breed
Zwenklager	Dubbele kogeldraaikrans
Kleur	Blauw gepassiveerd
Offset	55 mm
Zwenk radius	117,5 mm
Uitzwenking	235 mm
Diameter koepel	96 mm

WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gespoten
Lager	Rollager
As	Vastgeschroefd met moer
Kleur Wiel	Natuurlijk wit
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	40 mm
Breedte wielkern	40 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	96 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)	50 Shore D

BEVESTIGING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	137 mm
Breedte plaat	105 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)	75 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	80 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)	75 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	105 mm
Diameter bevestigingsgat	11 mm

ALPHA

3470UAR125P63 CL60 OH161

EAN 4031582304282

Bestelnummer 00030774

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

