

STYLEA

5925UOI075L51-11 DM20X43ALU

EAN 4031582335989



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veikspēja	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ●
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Stylea
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi
Standarta	EN12528 - Mebeļu atbalsta riteņi
Krāvēsība pie 3 km/h	50 kg
Statiskā krāvēsība	100 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	40 °C
Kopējais augstums	88,5 mm
Kopējais platums	53 mm

RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds
Protektora materiāls	Identisks ar riteņa korpusu
Gūltnis	Cuscinetto piano con distanziale
Ass	Kniedēts
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	75 mm
Protektora platums	8 mm

KRONŠTEINIS

Materiāls	Poliamīds
Dakšas forma	Dubultā riteņa kronšteins
Grozāmais gultnis	Grozāms stienis
Pagrieziena rādiuss	87 mm
Grozāms savienojums	174 mm
Kupola diametrs	20 mm

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Aklā atvere B10 uzstādīšanai
Skrūves atveres diametrs	11 mm

STYLEA

5925UOI075L51-11 DM20X43ALU

EAN 4031582335989



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

