

# ELASTECH

UFR 100x34-Ø12 HL44,4 tyre-5015

EAN 4031582070392



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

|        |           |
|--------|-----------|
| 롤 성능   | ● ● ● ● ○ |
| 움직임 소음 | ● ● ● ● ○ |
| 내마모성   | ● ● ● ○ ○ |
| 부식방지   | ● ● ● ○ ○ |

## 핵심 속성

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| 제품명            | Elastech        |
| 하우징 유형         | 휠               |
| 표준             | EN12532 - 운송 장비 |
| 4km/h에서의 적재 용량 | 160 kg          |
| 전기 전도성         | 아니요             |
| 스테인리스          | 아니요             |
| 정지 중 하중용량      | 320 kg          |
| 온도 범위(최소)      | -20 °C          |
| 온도 범위(최대)      | 80 °C           |
| 전체 체중          | 0.25 kg         |

## 휠

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Tread hardness | 부드러운              |
| 차체 재질          | 폴리아미드             |
| 트레드 재질         | 탄성 타이어, 비표시, 가황   |
| 베어링            | 롤러 베어링            |
| 휠 색상           | 그래파이트 블랙(RAL9011) |
| 스레드 가드         | 스레드가드 없음          |
| 직경             | 100 mm            |
| 트레드 폭          | 34 mm             |
| 차축 홀 직경        | 12 mm             |
| 허브 길이          | 44.4 mm           |
| 차체 너비          | 34 mm             |
| 트레드의 경도(A)     | 63 Shore A        |

