

# INTEGRAL

2040UAX200R05-28 9002 W

EAN 4031582300147



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Wydajność rolek      | ● ● ● ● ○ ○ |
| Hałas ruchowy        | ● ● ● ● ○ ○ |
| Odejście             | ● ● ● ● ● ○ |
| Odporność na korozję | ● ● ● ● ○ ○ |

## PODSTAWOWE ATUTY

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| Nazwa produktu                 | Integral                               |
| Typ                            | Kółko obrotowe                         |
| Standardowy                    | EN12531 — Odlewy do łóżek szpitalnych  |
| Nośność przy 3 km/h            | 150 kg                                 |
| Nośność przy 4 km/h            | 150 kg                                 |
| Przewodzące prąd elektryczny   | Nie                                    |
| Nierdzewne                     | Nie                                    |
| Nośność statyczne              | 450 kg                                 |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -25 °C                                 |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 80 °C                                  |
| Wysokość całkowita             | 229 mm                                 |
| Szerokość całkowita            | 70 mm                                  |
| Waga całkowita                 | 1,55 kg                                |
| Certyfikacja                   | Testowane i monitorowane przez TÜV Süd |

## OBUDOWA

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Materiał obudowy       | Arkusz stalowy, średni     |
| Kształt Widelec        | Zamknięte                  |
| Łożysko obrotowe       | Łożysko kulkowe precyzyjne |
| Kolor                  | Szary biały (RAL9002)      |
| Wysięg                 | 60 mm                      |
| Promień działania koła | 160 mm                     |
| Zasięg działania koła  | 320 mm                     |
| Średnica kopuły        | 70 mm                      |

## KOŁO

|                      |                                         |
|----------------------|-----------------------------------------|
| Materiał ciała       | Poliamid                                |
| Materiał bieżni      | Poliuretan, Wtrysk                      |
| Łożysko              | Łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione |
| Kolor Bieżnia        | Szary blaszkowy (RAL7015)               |
| Kolor Koła           | Szary blaszkowy (RAL7015)               |
| Ośłony gwintu        | Zintegrowany ochroniacz gwintu          |
| Średnica             | 200 mm                                  |
| Szerokość Bieżnia    | 35 mm                                   |
| Szerokość korpusu    | 35 mm                                   |
| Twardość Bieżnia (D) | 59 Shore D                              |

## MOCOWANIE

|                                    |                                                                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ mocowania                      | Trzpień pełny, okrągły                                                                         |
| Średnica Trzpień                   | 28 mm                                                                                          |
| Długość Trzpień                    | 45 mm                                                                                          |
| Położenie gwintu Trzpień           | 19 mm                                                                                          |
| Liczba otworów montażowych Trzpień | 2                                                                                              |
| Wskazówka                          | Łóżka zmywalne muszą być uszczelnione w obszarze mocowania przez producenta łóżek szpitalnych. |

IF  
nagroda  
za projektNagroda  
Red Dot  
Design  
Award

# INTEGRAL

2040UAX200R05-28 9002 W

EAN 4031582300147

Numer zamówienia 00030456  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

