

ZETA REVERSE

468BTOP125P63

EAN 4031582398465
Objednávací číslo 00860870

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Zeta reverse
Typ krytu	Otočné Kolečko s Totální brzda a pružinovým Směrová brzda
Standardní	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	700 kg
Nosnost 6 km/h	560 kg
Statický Nosnost	1400 kg
Rozsah teploty (minimální)	-30 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková výška	164 mm
Celková šířka	96 mm
Celková hmotnost	3,17 kg

KOLO

Materiál těla	Polyamid, těžký
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Šroub	Šroub s maticí
Barva Kolo	Přírodní bílá
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	125 mm
Šířka Běhoun	50 mm
Šířka těla	50 mm
Tvrdost Běhoun (D)	75 Shore D

UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, velmi těžký
Tvar Vidlice	Široký, Vyztužené
Otočné ložisko	Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové
Barva	Pasivováno modrou
Offset	60 mm
Otočné rušení	360 mm
Průměr otočné kamery	96 mm

MONTÁŽ

Typ montáže	Obdélníková destička
Délka dlahy	137 mm
Šířka desky	105 mm
Délka otvoru dlahy (minimální)	75 mm
Délka otvoru dlahy (maximální)	80 mm
Šířka otvoru dlahy (minimální)	75 mm
Šířka otvoru dlahy (maximální)	105 mm
Průměr otvoru dlahy	11 mm

ZETA REVERSE

468BTOP125P63

EAN 4031582398465
Objednáací číslo 00860870



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

