

# AGILA

2471PJO150P50

EAN 4031582301397



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Desempenho do rolamento | ● ● ● ● ○ ○ |
| Ruído de movimento      | ● ● ● ● ○ ○ |
| Desgaste                | ● ● ● ● ○ ○ |
| Resistência à corrosão  | ● ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Nome do produto                   | Agila                                   |
| Tipo                              | Rodízio giratório com travão direcional |
| Padrão                            | EN12530 - Rodízios para Dispositivos    |
| Capacidade de carga a 3 km/h      | 100 kg                                  |
| Elétrico condutivo                | Não                                     |
| Aço inoxidável                    | Não                                     |
| Capacidade de carga estática      | 200 kg                                  |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C                                  |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 60 °C                                   |
| Altura total                      | 185 mm                                  |
| Peso geral                        | 0,97 kg                                 |

## SUPORTE

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Material da caixa       | Folha de aço, média   |
| Em Forma de Garfo       | Amplio                |
| Rolamento giratório     | Duas filas de esferas |
| Cor                     | Passivada a azul      |
| Offset                  | 36 mm                 |
| Interferência giratória | 262 mm                |

## RODA

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Material do centro da roda | Polipropileno          |
| Material do piso da roda   | Borracha termoplástica |
| Rolamento                  | Rolamento liso         |
| Anti-fios                  | Sem anti-fios          |
| Diâmetro                   | 150 mm                 |
| Largura do Piso            | 32 mm                  |
| Dureza do Piso (A)         | 87 Shore A             |

## ENCAIXE

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Tipo de fixação                       | Placa de fixação retangular |
| Comprimento da placa                  | 77 mm                       |
| Largura da placa                      | 67 mm                       |
| Comprimento do furo da placa (mínimo) | 56 mm                       |
| Comprimento do furo da placa (Máximo) | 61,5 mm                     |
| Largura do furo da placa (Mínimo)     | 46,5 mm                     |
| Largura do furo da placa (Máximo)     | 51,5 mm                     |
| Diâmetro do furo da placa             | 8,5 mm                      |

# AGILA

2471PJO150P50

EAN 4031582301397



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

