INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

# LINEA

## 5940UAC125P30-11 9002/7015/Pan

EAN 4031582352474



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

### VEIKTSPĒJA

| | |
|---|---|
| Ruļļa veiktspēja | ●●●●● |
| Kustības troksnis | ●●●○○ |
| Nodilums | ●●●●○ |
| Korozijas izturīgs | ●●●●○ |

### PAMATA ATRIBŪTI

| | |
|---|---|
| Produkta nosaukums | Linea |
| Korpusa tips | Grozāmais atbalsta ritenis |
| Standarta | EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi |
| Kravnesība pie 3 km/h | 130 kg |
| Elektrovadītspējīga | Nē |
| Nerūsējošais | Jā |
| Statiskā kravnesība | 260 kg |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -20 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C |
| Kopējais augstums | 143 mm |
| Kopējais platums | 82 mm |
| Kopējais svars | 0,81 kg |

### KRONŠTEINIS

| | |
|---|---|
| Mājokļa materiāls | Poliamīds |
| Dakšas forma | Dubultā riteņa kronšteinis |
| Grozāmais gultnis | Precīzijas lodīšu gultnis |
| Krāsa | Pelēki balts (RAL9002) |
| Ofsets | 40 mm |
| Pagrieziena rādiuss | 109 mm |
| Grozāms savienojums | 218 mm |
| Kupola diametrs | 52 mm |

### RITENIS

| | |
|---|---|
| Korpusa materiāls | Poliamīds |
| Protektora materiāls | Poliuretāns, injicēts |
| Gūltnis | Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile |
| Protektors krāsa | Pelēks šīferis (RAL7015) |
| Ritenis krāsa | Pelēks šīferis (RAL7015) |
| Izplešanās armatūra | Ar vītņu aizsargu |
| Diametrs | 125 mm |
| Protektora platums | 20 mm |
| Ass atveres diametrs | 0 mm |
| Rumbas garums | 0 mm |
| Korpusa platums | 20 mm |
| Protektora cietība (A) | 92 Krasts A |

### UZSTĀDĪŠANA

| | |
|---|---|
| Uzstādīšanas veids | Avere zem skrūves |
| Skrūves atveres diametrs | 11 mm |

Vācijas dizaineru klubs

Interzum balva

«IF Design» balva


© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# LINEA

## 5940UAC125P30-11 9002/7015/Pan

EAN 4031582352474

Pasūtījuma numurs 00770806
**Produkta rasējumi**





© Copyright 2026 TENTE International GmbH