

GALEA STAINLESS

5080PJM100P60-90X70

EAN 4031582308693



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ○ ○
Hałas ruchowy	● ● ● ○ ○
Odejście	● ● ● ○ ○
Odporność na korozję	● ● ● ● ●

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Galea stainless
Typ	Kółko obrotowe
Standardowy	EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Nośność przy 3 km/h	100 kg
Nierdzewne	✓
Nośność statyczne	200 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-20 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	60 °C
Wysokość całkowita	138 mm
Waga całkowita	0,426 kg

KOŁO

Materiał ciała	Polipropylen
Materiał bieżni	Kauczuk termoplastyczny
Łożysko	Łożysko ślizgowe, Nierdzewne
Ośłony gwintu	Z osłoną gwintu
Średnica	100 mm
Szerokość Bieżnia	30 mm
Twardość Bieżnia (A)	87 Shore A

OBUDOWA

Materiał	Poliamid
Kształt Widelec	Zamknięte
Łożysko obrotowe	Dwa wyściagi kulkowe, Wzmacniane lub Nierdzewne
Wysięg	40 mm
Promień działania koła	90 mm
Zasięg działania koła	180 mm

MOCOWANIE

Typ mocowania	Płytką prostokątną
Długość płytki	90 mm
Szerokość płytki	70 mm
Długość otworu płytki (minimalna)	60 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)	70 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)	50 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)	55 mm
Średnica otworu płytki	8 mm

INFORMACJE O PRODUKCIE

GALEA STAINLESS

5080PJM100P60-90X70

EAN 4031582308693



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

