

NOVATECH


RK.ETP078X78-Ø47X16

EAN 4031582330069

Numéro de commande 00832672



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

ROUE

Matériau du corps	Indéfini
Bandage	Polypropylène, souple
Diamètre	78 mm
Largeur du Bandage	78 mm
Dureté du Bandage (A)	92 Shore A
Dureté du Bandage (D)	42 Shore D
Diamètre Roulements à billes	47 mm
Largeur Roulements à billes	16 mm

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Novatech
Type de boîtier	Roue
Standard	EN12532 - Équipement de transport
Capacité de charge à 4 km/h	700 kg
Capacité de charge à 6 km/h	840 kg
Statique Capacité de charge	1400 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids global	0,674 kg

NOVATECH

RK.ETP078X78-Ø47X16

EAN 4031582330069

Numéro de commande 00832672



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

