

KAPPA

9680ETP080P63 CL67

EAN 4031582314960

Numărul de comandă 00801047



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ●●●●○

Zgomot de mișcare ●●●●○

Atriție ●●●●○

Rezistența la coroziune ●●●●○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs Kappa

Tip Rola pivotantă

Standard EN12533 - Role rezistente

Capacitate de încărcare la 4 km/h 600 kg

Capacitate de încărcare la 6 km/h 500 kg

Capacitate de încărcare statică 1000 kg

Interval de temperatură (minim) -10 °C

Interval de temperatură (maxim) 60 °C

Înălțime totală 135 mm

Lățime totală 110 mm

Greutate totală 3,84 kg

ROATĂ

Material pentru corp	Oțel, fier
Material al benzii de rulare	Poliuretan, Turnată
Lagăr	Rulment cu bile de precizie
Axă	Înșurubat cu piuliță
Roată	Galben miere (RAL1005)
Protecție pentru filet	Cu protecție pentru filet
Diametru	80 mm
Benză de rulare	60 mm
Lățimea corpului	60 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)	42 malul D

FURCA

Material	Fontă sau fier forjat, greu
FormăFurcă	Larg, Rezistent
Rulment pivotant	Două curse cu mingi, Rezistent sau Inoxidabil
Culoare	Pasivat în albastru
Offset	41 mm
Raza de pivotare	89 mm
Interferență pivotantă	178 mm
	✓
Diametru cupolă	111 mm

RACORD

Tip ajustare	Placă dreptunghiulară
Lungime placă	135 mm
Lățimea plăcii	110 mm
Lungime orificiu placă (minim)	75 mm
Lungime orificiu placă (maximă)	80 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)	75 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)	105 mm
Diametru orificiu placă	11 mm

KAPPA

9680ETP080P63 CL67

EAN 4031582314960

Numărul de comandă 00801047



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

