

PURETECH AIR

DQR260X85-Ø25 HL74 4PR

EAN 4031582318111



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ○ ○ ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ○ ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Puretech air
Ház típusa	Kerék
Teherbírás 3 km/h-nál	150 kg
Statikus teherbírás	300 kg
Összsúly	1,35 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Acéllemez
	puha
Futófelület anyaga	Pneumatikus gumi, blokk- profil
Csapág	Tűgörgős csapág
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	260 mm
Futófelület szélessége	85 mm
Tengely furat átmérője	25 mm
Kerékagy hossza	74 mm
A futófelület keménysége (A)	55 Shore A

PURETECH AIR

DQR260X85-Ø25 HL74 4PR

EAN 4031582318111



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

