


# OMIKRON FLEX

9850FCP200P63 SH92A TFR

EAN 4031582485387



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ● ●
Rumore	● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ● ●
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Omikron flex
Tipo	Ruota girevole
Standard	EN12533 - Ruote per applicazioni pesanti
Portata a 4 km/h	900 kg
Portata a 6 km/h	600 kg
Portata statica	1800 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Altezza totale	272 mm
Peso complessivo	11 kg

## RUOTA

Materiale del corpo	Ghisa
Materiale del battistrada	Poliuretano Ultratech, Colato
Cuscinetto	Cuscinetti a sfere di precisione
Asse	Vite con dado
Parafili	Con parafili
Diametro	200 mm
Larghezza battistrada	50 mm
Durezza del Battistrada (A)	92 Shore A

## SUPPORTO

Materiale	Ghisa, o ferro forgiato, pesante
Forma della forcella	Funzione speciale
Cuscinetto del supporto	Cuscinetto a rulli reggispira con scanalatura profonda
Disassamento	100 mm
Raggio di piroettamento	200 mm
Ingombro di piroettamento	400 mm

## FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Piastra rettangolare
Lunghezza della piastra	140 mm
Larghezza della piastra	110 mm
Lunghezza foro piastra (massima)	105 mm
Larghezza foro piastra (massima)	80 mm
Diametro del foro della piastra	13 mm
Diametro del foro	105 mm