ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

MAXTECH

UAR 080x38-Ø12 HL44,4 7001/7015

EAN 4031582323085



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	●●●○○
Шум от движение	●●●○○
Привличане	●●●●○
Устойчив на корозия	●●●○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Maxtech
Тип	Колело
Стандартен	EN12532 - Транспортно оборудване
Товароносимост при 4 км/ч	150 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	300 kg
Температурен диапазон (минимален)	-25 °C
Температурен диапазон (максимален)	80 °C
Общо тегло	0.19 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полиамид
Материал на реазбата	Полиуретан, екструдирано
Лагер	Ролков лагер
Цвят на Колело	Сребърно сиво (RAL7001)
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	80 mm
Ширина на Резба	38 mm
Диаметър на отворите Oc	12 mm
Дължина на центъра	44.4 mm
Ширина на тялото	38 mm
Твърдост на Резба (A)	92 Бръснач A
Твърдост на Резба (D)	42 Бръснач D

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


MAXTECH

UAR 080x38-Ø12 HL44,4 7001/7015

EAN 4031582323085

Номер на поръчката 00007010

Чертежи на продукта



© Copyright 2026 TENTE International GmbH