

# ALPHA

3478PIJ100P62

EAN 4031582335521

Numéro de commande 00001242



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ● ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ○ |
| Usure                     | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ |

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Nom du produit                  | Alpha   |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 75 kg   |
| Conducteur d'électricité        | no      |
| Inoxydable                      | no      |
| Capacité de charge statique     | 150 kg  |
| Plage de température (minimale) | -20 °C  |
| Plage de température (maximale) | 60 °C   |
| Hauteur                         | 128 mm  |
| Largeur totale                  | 85 mm   |
| Poids                           | 0.54 kg |

## ROUE

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Diamètre                 | 100 mm |
| Largeur du bandage       | 35 mm  |
| Largeur du corps de roue | 35 mm  |

## RACCORD

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Longueur de la platine                     | 103 mm |
| Largeur de la platine                      | 85 mm  |
| Longueur des trous de la platine (minimum) | 77 mm  |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 60 mm  |
| Largeur des trous de la platine (minimum)  | 77 mm  |
| Largeur des trous de la platine (maximum)  | 80 mm  |
| Diamètre des trous de la platine           | 9 mm   |

