

INTEGRAL

2046XSX150R36-32S30 D 9002 4xM6 W

EAN 4031582341560



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Verloop	● ● ● ● ●
Corrosieweerstand	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Integral
Type	Zwenkwiel met centrale, dubbele rem
Standaard	EN12531 - Zwenkwielen ziekenhuisbed
Draagvermogen bij 3 km/u	150 kg
Draagvermogen bij 4 km/u	150 kg
Elektrisch geleidend	Ja
Roestvrij	Nee
Compatibel met WeAssist	1
Statisch Draagvermogen	450 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-25 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totale hoogte	183 mm
Totale breedte	62 mm
Totaal gewicht	1,11 kg
Certificering	Getest en gecontroleerd door TÜV Süd

VORK

Materiaal van de behuizing	Staalplaat, medium
Vork Vorm	Gesloten
Zwenklager	Precisiekogellagers
Kleur	Grijs wit (RAL9002)
Offset	40 mm
Zwenk radius	115 mm
Uitzwenking	230 mm
Diameter koepel	62 mm

WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide, elektrisch geleidend
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, gespoten, elektrisch geleidend
Lager	Precisiekogellagers, afgedicht
Kleur loopvlak	Leigrijs (vergelijkbaar met RAL7015)
Kleur Wiel	Leigrijs (RAL7015)
Afdekkapjes	Geïntegreerde afdekkapjes
Diameter	150 mm
Breedte Loopvlak	32 mm
Breedte wielkern	32 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	91 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)	40 Shore D

BEVESTIGING

Type bevestiging	Stift met Schakelnok voor profielstangen, korte Versie
Diameter Bout	32 mm
Lengte Bout	51 mm
Schroefdraad positie	7 mm
Hoeveelheid bevestigingsgaten voor bouten	4
Tip	Wasbare bedwielen dienen door de ziekenhuisbed fabrikant in het bevestigingsgedeelte te worden afgedicht.

IF Design
AwardRed Dot
Design
Award

INTEGRAL

2046XSX150R36-32S30 D 9002 4xM6 W

EAN 4031582341560

Bestelnummer 00037651
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

