

MAXTECH

UAR 080x38-Ø12 HL44,4 7001/7015

EAN 4031582323085



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Maxtech
外壳类型	轮子
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	150 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	300 kg
温度范围（最低）	-25 °C
最高温度范围	80 °C
总重量	0.19 kg

轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	聚氨酯，注塑
轴承	滚柱轴承
轮子颜色	银灰色（RAL7001）
侧盖	无螺纹护罩
直径	80 mm
胎面宽度	38 mm
轴孔直径	12 mm
中心长度	44.4 mm
轮体宽度	38 mm
胎面硬度（A）	92 岸 A
胎面硬度（D）	42 岸 D

