

FORMA

6941UFP125P33 WHITE

EAN 4031582477375



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	● ● ● ● ○
Ruído de movimento	● ● ● ● ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Resistência à corrosão	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Forma
Tipo	Rodízio giratório com travão direcional
Capacidade de carga a 3 km/h	125 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-18 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	120 °C
Altura total	166 mm

RODA

Material do centro da roda	Poliamida
	macio
Material do piso da roda	Pneu elástico, sem marcas, vulcanizado
Rolamento	Rolamento de esferas de precisão
Anti-fios	Com anti-fios
Diâmetro	125 mm
Largura do Piso	18 mm
Dureza do Piso (A)	60 Shore A

SUPORTE

Material	Fundido a zinco/alumínio
Em Forma de Garfo	Roda dupla com suporte
Rolamento giratório	Rolamento de esferas de precisão
Offset	41 mm
Raio giratório	117 mm

ENCAIXE

Tipo de fixação	Placa retangular
Comprimento da placa	92 mm
Largura da placa	64 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)	73 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)	43 mm
Largura do furo da placa (Máximo)	45 mm
Diâmetro do furo da placa	10,7 mm

FORMA

6941UFP125P33 WHITE

EAN 4031582477375



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

