

# INTEGRAL

2046UAP150R26-28S45 D 9002 4XM8

EAN 4031582300246

Номер заказа 00004901



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●○○

Исчезновение ●●●●○

Устойчивость к коррозии ●●●○○

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта Integral

Тип корпуса Поворотное Колесная опора с центральным Общим тормоз

Стандартный EN12531 - Больничные подставки для кроватей

Грузоподъемность при 3 км/ч 150 kg

Грузоподъемность при 4 км/ч 150 kg

Грузоподъемность статическая 450 kg

Диапазон температур (минимальный) -25 °C

Диапазон температур (максимальный) 80 °C

Общая высота 183 mm

Общая ширина 62 mm

Общий вес 1,038 kg

Сертификация Протестировано и контролируется TÜV Süd

Награда за  
Дизайн IFНаграда Red  
Dot Дизайн  
Award

## КОЛЕСО

Материал корпуса	Полиамид
Материал протектора	Полиуретан, Инжекционный
Подшипник	Прецизионный шариковый подшипник
Цвет Протектор	Сланцево-серый (RAL7015)
Цвет Колесо	Сланцево-серый (RAL7015)
Защита от проводов	Встроенный резьбовой кожух
Диаметр	150 mm
Ширина Протектор	32 mm
Ширина тела	32 mm
Твердость Протектор (A)	92 Береговая A
Твердость Протектор (D)	42 Береговая D

## КРОНШТЕЙН

Материал	Стальной лист, средний
Форма Вилы	Закрыто
Поворотный узел	Прецизионный шариковый подшипник
Цвет	Серый белый (RAL9002)
Офсет (Смещение)	40 mm
Радиус поворота	115 mm
Поворотное соединение	230 mm
Диаметр купола	62 mm

## ФИТИНГ

Тип фитинга	Стержень с Кулачковое отверстие для профильных стержней
Диаметр Болт	28 mm
Длина Болт	96 mm
Положение резьбы Болт	19 mm
Количество монтажных отверстий Болт	4

# INTEGRAL

2046UAP150R26-28S45 D 9002 4XM8


EAN 4031582300246

Номер заказа 00004901



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ



Награда за  
Дизайн IF



Награда Red  
Dot Дизайн  
Award