

## KAPPA LOAD

9651FTP150P63 CL67

EAN 4031582314427

Número de encomenda 00830281



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ● ● ● ● ○

Ruído de movimento ● ● ● ● ○

Desgaste ● ● ● ● ○

Resistência à corrosão ● ● ● ● ○

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

|                                   |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| Nome do produto                   | Kappa load                              |
| Tipo                              | Rodízio giratório com travão direcional |
| Padrão                            | EN12533 - Rodízios de Alta Carga        |
| Capacidade de carga a 4 km/h      | 960 kg                                  |
| Capacidade de carga a 6 km/h      | 800 kg                                  |
| Capacidade de carga estática      | 1600 kg                                 |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -10 °C                                  |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 60 °C                                   |
| Altura total                      | 200 mm                                  |
| Largura geral                     | 110 mm                                  |
| Peso geral                        | 5,832 kg                                |

## RODA

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Material do centro da roda | Ferro Fundido                    |
| Material do piso da roda   | Poliuretano, Fundido             |
| Rolamento                  | Rolamento de esferas de precisão |
| Eixo                       | Aparafusado com porca            |
| Cor da Roda                | Amarelo mel (RAL1005)            |
| Anti-fios                  | Com anti-fios                    |
| Diâmetro                   | 150 mm                           |
| Largura do Piso            | 50 mm                            |
| Largura do corpo           | 50 mm                            |
| Dureza do Piso (A)         | 92 Shore A                       |
| Dureza do Piso (D)         | 42 Shore D                       |

## SUPORTE

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Material                | Ferro fundido ou forjado, pesado |
| Em Forma de Garfo       | Amplio, Reforçado                |
| Rolamento giratório     | Rolamento axial de esferas       |
| Cor                     | Passivada a azul                 |
| Offset                  | 58 mm                            |
| Raio giratório          | 137,5 mm                         |
| Interferência giratória | 275 mm                           |
|                         | ✓                                |
| Diâmetro do dome        | 111 mm                           |

## ENCAIXE

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Tipo de fixação                       | Placa de fixação retangular |
| Comprimento da placa                  | 135 mm                      |
| Largura da placa                      | 110 mm                      |
| Comprimento do furo da placa (mínimo) | 75 mm                       |
| Comprimento do furo da placa (Máximo) | 80 mm                       |
| Largura do furo da placa (Mínimo)     | 75 mm                       |
| Largura do furo da placa (Máximo)     | 105 mm                      |
| Diâmetro do furo da placa             | 11 mm                       |

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

# KAPPA LOAD

9651FTP150P63 CL67

EAN 4031582314427

Número de encomenda 00830281



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

# KAPPA LOAD

9651FTP150P63 CL67

EAN 4031582314427

Número de encomenda 00830281



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENHOS TÉCNICOS

