

# ALPHA

3478UFP125P62

EAN 4031582327649  
Bestelnummer 00026480



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ● ●
Verloop	● ● ● ● ○ ○
Corrosieweerstand	● ● ● ● ○ ○

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Alpha
Type	Bokwiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	250 kg
Statisch Draagvermogen	500 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totale hoogte	155 mm
Totale breedte	85 mm
Totaal gewicht	0,831 kg

## WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide
	zacht
Materiaal loopvlak	Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd
Lager	Precisiëkogellagers
As	Vastgeschroefd met moer
Kleur Wiel	Zilvergrijs (RAL7001)
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	40 mm
Breedte wielkern	40 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	63 Shore A

## VORK

Materiaal	Staalplaat, zwaar
Vork Vorm	Breed
Kleur	Blauw gepassiveerd

## BEVESTIGING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	103 mm
Breedte plaat	85 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)	77 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	60 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)	77 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	80 mm
Diameter bevestigingsgat	9 mm

# ALPHA

3478UFP125P62

EAN 4031582327649  
Bestelnummer 00026480



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

Technical drawing of a wheel assembly (part 12) showing front, side, and top views with dimensions. The front view shows a diameter of  $\varnothing 125 \pm 0,2$ . The side view shows a height of 85.57 and a width of 46.51. The top view shows a width of 88.45/77.45 and a height of 86.51. A 3D perspective view of the wheel is also shown.

**Achtung! Zeichnungsänderungen nur nach Freigabe!**  
attention! amendment of drawing only after release!

Notice the protective note 100 14016.

The reproduction, distribution and utilization of this drawing as well as the communication of this content to others without explicit authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.

Schutzmerk 100 14016 beachten.  
Weitergabe ohne Genehmigung dieser Zeichnung, Vervielfältigung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.  
Zustandänderungen sind offizien zu Schadenersatz.  
Alle Rechte für den Fall der Patente, Gebrauchsmuster oder Geschmackschutzverordnungen vorbehalten.

Allgemein		Oberfläche		Maßstab: 1:1, 1:2		mit Holz Folie versehen	
Material		Beschreibung		Verkaufst.		<input type="checkbox"/> Front <input type="checkbox"/> Rückseite	
3478	125P62			3478	125P62		
		TR11457				<input type="checkbox"/> Blatt	
Dr.	Adresse	Telefon	Fax	Druck	Druck	Druck	Druck