

AGILA

2477PJP075R07-Ø31-35

EAN 4031582326697



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

| | |
|-------------------|-----------|
| Rolprestaties | ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid | ● ● ● ○ ○ |
| Verloop | ● ● ● ○ ○ |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ○ ○ |

KERNKENMERKEN

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Productnaam | Agila |
| Type | Zwenkwiel met dubbele rem |
| Standaard | EN12530 - Apparaten zwenkwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/u | 60 kg |
| Statisch Draagvermogen | 120 kg |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -10 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 40 °C |
| Totale hoogte | 103 mm |
| Totaal gewicht | 0,454 kg |

WIEL

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Wielkern materiaal | Polypropyleen |
| Materiaal loopvlak | Thermoplastisch rubber |
| Lager | Precisie kogellagers |
| Afdekkapjes | Met afdekkapjes |
| Diameter | 75 mm |
| Breedte Loopvlak | 25 mm |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 87 Shore A |

VORK

| | |
|--------------|-------------------------|
| Materiaal | Staalplaat, medium |
| Vork Vorm | Breed |
| Zwenklager | Dubbele kogeldraaikrans |
| Offset | 24 mm |
| Zwenk radius | 80 mm |
| Uitzwenking | 160 mm |

BEVESTIGING

| | |
|---------------------------------|--|
| Type bevestiging | Synthetische expander, rond |
| Expander bevestiging (minimaal) | 31 mm |
| Expander bevestiging (maximaal) | 35 mm |
| Tip | Geef de vereiste binnendiameter van de buis aan bij het bestellen. |

AGILA

2477PJP075R07-Ø31-35

EAN 4031582326697



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

